

**Oboustranný podestový žebřík, Počet stupňů včetně platformy: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966270 4
GTIN	4003866419821
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Pohodlné schůdky s podestou se stupni hlubokými 200 mm (sklon schůdků 60°). Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) a lištami ve výši nohou a kolen. Čtyři odpružená říditelná kolečka Ø 125 mm (z toho 2 s brzdou).

Norma:**DIN EN 131-7****Upozornění:**

- **Madlo není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.**
- **Dodává se rozložené na díly připravené k montáži. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Pochůznost	oboustranný
Sklon schodiště	60 stupeň
Norma	DIN EN 131-7

Šířka platformy	600 mm
Počet stupňů včetně platformy	4
Hloubka příček / stupňů	200 mm
Hmotnost	36 kg
Výška plošiny bez zábradlí	0,96 m
Hloubka půdorysné plochy	1,79 m
Se zábradlím pro plošinu	ano
Ø říditelných koleček	125 mm
Šířka půdorysné plochy	0,82 m
Hloubka platformy	800 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Provedení stupátka	stupeň
Lišta ve výši kolen	ano
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Princip obou volných rukou	ano
Druh produktu	Podestové schůdky