

**Podestový žebřík, Počet stupňů včetně platformy: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966220 4
GTIN	4003866419722
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Praktické mobilní žebříky s plošinou, universálně použitelné. Hloubka stupňů 200 mm (sklon schůdků 60°).

Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) včetně dolní a kolenní lišty.

Čtyři odpružená říditelná kolečka Ø 125 mm (z toho 2 s brzdou).

Norma:

DIN EN 131-7

Upozornění:

- **Zábradlí není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.**
- **Dodávka v demontovaném stavu.**

Technický popis

Hloubka příček / stupňů	200 mm
Šířka platformy	600 mm
Ø říditelných koleček	125 mm
Počet stupňů včetně platformy	4

Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Hmotnost	31,8 kg
Hloubka platformy	800 mm
Šířka půdorysné plochy	0,82 m
Hloubka půdorysné plochy	1,45 m
Pochůznost	jednostranný
Sklon schodiště	60 stupeň
Výška plošiny bez zábradlí	0,96 m
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Norma	DIN EN 131-7
Se zábradlím pro plošinu	ano
Provedení stupátka	stupeň
Lišta ve výši kolen	ano
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Princip obou volných rukou	ano
Druh produktu	Podestové schůdky