

**Oboustranný podestový žebřík, Počet stupňů včetně platformy: 5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 966270 5 |
| GTIN | 4003866419838 |
| Třída artiklu | 96Z |

Popis**Provedení:**

Pohodlné schůdky s podestou se stupni hlubokými 200 mm (sklon schůdků 60°). Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) a lištami ve výši nohou a kolen. Čtyři odpružená říditelná kolečka Ø 125 mm (z toho 2 s brzdou).

Norma:

DIN EN 131-7

Upozornění:

- **Madlo není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.**
- **Dodává se rozložené na díly připravené k montáži. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Výška plošiny bez zábradlí | 1,2 m |
| Šířka platformy | 600 mm |
| Sklon schodiště | 60 stupeň |
| Počet stupňů včetně platformy | 5 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hloubka platformy | 800 mm |
| Hmotnost | 41 kg |
| Norma | DIN EN 131-7 |
| Pochůznost | oboustranný |
| Hloubka půdorysné plochy | 2,06 m |
| Počet říditelných koleček bez brzdy | 2 |
| Ø říditelných koleček | 125 mm |
| Počet říditelných koleček s brzdou | 2 |
| Hloubka příček / stupňů | 200 mm |
| Se zábradlím pro plošinu | ano |
| Šířka půdorysné plochy | 0,87 m |
| Provedení stupátka | stupeň |
| Lišta ve výši kolen | ano |
| Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg |
| Princip obou volných rukou | ano |
| Druh produktu | Podestové schůdky |