

**Oboustranný podestový žebřík, Počet stupňů včetně platformy: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966270 6
GTIN	4003866419845
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Pohodlné schůdky s podestou se stupni hlubokými 200 mm (sklon schůdků 60°). Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) a lištami ve výši nohou a kolen. Čtyři odpružená říditelná kolečka Ø 125 mm (z toho 2 s brzdou).

Norma:

DIN EN 131-7

Upozornění:

- **Madlo není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.**
- **Dodává se rozložené na díly připravené k montáži. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Hloubka platformy	800 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet stupňů včetně platformy	6
Pochůznost	oboustranný

Výška plošiny bez zábradlí	1,44 m
Norma	DIN EN 131-7
Šířka platformy	600 mm
Hloubka příček / stupňů	200 mm
Šířka půdorysné plochy	0,93 m
Hloubka půdorysné plochy	2,34 m
Sklon schodiště	60 stupeň
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Ø říditelných koleček	125 mm
Hmotnost	46 kg
Se zábradlím pro plošinu	ano
Provedení stupátka	stupeň
Lišta ve výši kolen	ano
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Princip obou volných rukou	ano
Druh produktu	Podestové schůdky