


Garant

Základní regál na pořadače se 2 sloupkovými rámy, Hloubka 325 mm, Výška: 1200mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990400 1200
GTIN	4045197517784
Třída artiklu	911

Popis**Provedení:**

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami v rastru 40 mm pro montáž traverz / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. **Police** z pozinkovaného plechu, **s drážkami pro zasouvání dělicích příček** se sraženou dorazovou lištou proti prokluzování.

Lakování:

Sloupkový rám signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak**. Páry traverz **vždy** antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

- **Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 5:1 nutné opatření pro zajištění proti překlopení.**
- **Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Počet polic	3
-------------	---

Vhodná pro počet pořadačů	30
Šířka	1000 mm
Police šířka	946 mm
Maximální zatížení pole	900 kg
Šířka montážního rozměru základního regálu	1000 mm
Výška	1200 mm
Police šířka světlý rozměr	900 mm
Hloubka	325 mm
Počet profilových rámu	2
Dorazová lišta	ano
Hloubka polic	325 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	120 kg
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Hloubka 325 mm
Druh produktu	Regál na pořadače

Příslušenství

Sada příček 5dílná	990450
Police, pozinkovaná, s párem traverz	990430