

Garant

Základní regál na pořadače se 2 sloupkovými rámy, Hloubka 325 mm, Výška: 2000mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990400 2000
GTIN	4045197517791
Třída artiklu	911

Popis**Provedení:**

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami v rastru 40 mm pro montáž traverz / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. **Police** z pozinkovaného plechu, **s drážkami pro zasouvání dělicích příček** se sraženou dorazovou lištou proti prokluzování.

Lakování:

Sloupkový rám signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak**. Páry traverz **vždy** antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

- **Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 5:1 nutné opatření pro zajištění proti překlopení.**
- **Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Výška	2000 mm
-------	---------

Hloubka	325 mm
Police šířka světlý rozměr	900 mm
Počet polic	5
Maximální zatížení pole	900 kg
Počet profilových rámců	2
Šířka montážního rozměru základního regálu	1000 mm
Dorazová lišta	ano
Vhodná pro počet pořadačů	50
Šířka	1000 mm
Police šířka	946 mm
Hloubka polic	325 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	120 kg
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Hloubka 325 mm
Druh produktu	Regál na pořadače

Příslušenství

Police, pozinkovaná, s párem traverz	990430
Sada příček 5dílná	990450