

**Přídavný regál s policemi, Hloubka 400 mm, Výška / šířka police: 2000/750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990502 2000/750
GTIN	4004514204936
Třída artiklu	96P

**Popis****Provedení:**

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 150 kg na jednu polici. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

**Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

**Popis:****Montážní rozměry:**

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka +6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 36 mm

**Použití:**

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

**Rozsah dodávky:**

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

**Upozornění:**

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**
- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**

- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Šířka	756 mm
Hloubka	436 mm
Šířka montážního rozměru přídatného regálu	756 mm
Výška	2000 mm
Počet profilových rámců	1
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Výška regálů	2000 mm
Počet polic	5
Hloubka polic	400 mm
Hloubka regálu	400 mm
Police šířka	750 mm
Maximální zatížení pole	1300 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 400 mm
Druh produktu	Regál s policemi

## Příslušenství

Sada křížových vzpěr Vhodné pro šířku regálu 750/1000 mm

990855 750/1000

