

**Sada jednorázových rukavic Dermatril P 743, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094725 9
GTIN	4008198774396
Třída artiklu	04Q

**Popis****Provedení:**

Sada jednorázových rukavic **v dávkovacím boxu**. Kategorie III. Neobsahuje pudr. Dermatril P 743. Vyšší chemická a mechanická odolnost v porovnání s 094730 (740). Díky tomu je možné rukavice déle používat a nabízí ochranu před širokým spektrem nebezpečných látek. Schváleno pro kontakt s potravinami. Neobsahuje latex. S dlouhou manžetou. AQL 0,65 (EN 374-2).

Se zdrsňenými špičkami prstů.

**Norma:**

EN 374; EN 455

**Technický popis**

Tloušťka stěny	0,2 mm
Označení výrobce	Dermatril P 743
Velikost rukavice	9
Čas propustnosti u acetonitrilu 99 %	<10 min

Čas propustnosti u acetonu 99 %	<10 min
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 %	30-40 min
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 %	10-30 min
Čas propustnosti u etanolu 95 %	10-30 min
Čas propustnosti u izopropanolu 99 %	10-30 min
Čas propustnosti u metanolu 99 %	<10 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 %	240-480 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 %	240-480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 %	>480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 %	10-30 min
Ochranná kategorie	Kategorie III
Druh rukavic	Jednorázové rukavice
EN	EN 374
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	Bez DMF
EN 374	Typ A (JKLOPT)
Odolnost vůči chemikáliím	JKLOPT
Materiál	nitrilový
Elektrostatické vlastnosti	0,2 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
Třída ochrany	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materiál nosiče	Nitril
Tloušťka	0,2 mm
Délka	280 mm
Obsah	50
Barva	modrá
Rozsah použití	Přesnost
Třída ochrany proti pořezání	0

AQL	0,65
Použití	jednorázové
Druh produktu	Jednorázové rukavice