

Ansell**Sada jednorázových rukavic TouchNTuff® 92-670, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094720 10
GTIN	076490493318
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

Sada jednorázových rukavic **v dávkovacím boxu**. Kategorie III. Neobsahuje pudr. TouchNTuff® 92-670. Bez silikonu a bez vosku. Texturované konečky prstů. Schváleno pro kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Technický popis

Tloušťka stěny	0,1 mm
Velikost rukavice	10
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 %	>480 min
Čas propustnosti u etanolu 95 %	<10 min
Čas propustnosti u izopropanolu 99 %	30-40 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 %	>480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 %	>480 min

Řada	TouchNTuff®
Druh rukavic	Jednorázové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie III
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 374	Typ B (JKT)
Odolnost vůči chemikáliím	JKT
Materiál	nitrilový
Třída ochrany	Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Materiál nosiče	Nitril
Povlak	Nitril
Tloušťka	0,11 mm
Délka	240 mm
Obsah	100
Hmotnost	3 g
Barva	modrá
Rozsah použití	Přesnost
AQL	1,5
Použití	jednorázové
Druh produktu	Jednorázové rukavice