

**Sada jednorázových rukavic Dermatril 740, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094730 8
GTIN	4008198774082
Třída artiklu	04Q

Popis**Provedení:**

Sada jednorázových rukavic **v dávkovacím boxu**. Kategorie III. Neobsahuje pudr. Dermatril 740. Schváleno pro kontakt s potravinami. Bez latexu. AQL 0,65 (EN 374-2). **Obsah: 100 kusů.**

Se zdrsňenými špičkami prstů.

Norma:

EN 374; EN 455

Technický popis

Tloušťka stěny	0,11 mm
Velikost rukavice	8
Čas propustnosti u acetonitrilu 99 %	<10 min
Čas propustnosti u acetonu 99 %	<10 min
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 %	30-40 min
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 %	10-30 min

Čas propustnosti u etanolu 95 %	10-30 min
Čas propustnosti u izopropanolu 99 %	10-30 min
Čas propustnosti u metanolu 99 %	<10 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 %	240-480 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 %	240-480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 %	>480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 %	10-30 min
Ochranná kategorie	Kategorie III
Druh rukavic	Jednorázové rukavice
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	Bez DMF
EN 374	Typ B (KPT)
Odolnost vůči chemikáliím	KPT
Materiál	Nitril
Elektrostatické vlastnosti	0,1 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
Třída ochrany	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materiál nosiče	Nitril
Tloušťka	0,11 mm
Délka	250 mm
Obsah	100
Barva	modrá
Rozsah použití	Přesnost
Norma / nařízení	EN 374
AQL	0,65
Použití	jednorázové
Druh produktu	Jednorázové rukavice

