

ASATEX™

**Rukavice na ochranu proti chladu, pár 3677V, Velikost rukavice: 11**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	094811 11
GTIN	4029201140854
Třída artiklu	09H

## Popis

### Provedení:

**3677V.** Rukavice s **velmi teplou a příjemnou akrylovou podšívku**. Maximálně spolehlivý úchop ve vlhkém prostředí díky vinylovému povlaku HPT®. Odpuzující olej a tuky.

### Norma:

**3677V.** Rukavice s **velmi teplou a příjemnou akrylovou podšívku**. Maximálně spolehlivý úchop ve vlhkém prostředí díky vinylovému povlaku HPT®. Odpuzující olej a tuky.

### Použití:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

### Použití reklamní text:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

### Norma:

EN 388; EN 511

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

### Upozornění reklamní text:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Barva: černý

## Technický popis

Odolnost vůči obrušování dle EN 388	3
Bez silikonu	ano
Velikost rukavice	11
Prodyšnost	není k dispozici
Využití v mokřém prostředí	dobré
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Ochrana proti chladu	dobré
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	1
Materiál povlaku	PVC
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Materiál výstelky	Akryl
Odolnost vůči trhání dle EN 388	2
Hmat	není k dispozici
Bez DMF	ano
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	2
Tepelná ochrana	není k dispozici
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti chladu
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Obsah	6
Použití	vícerozové
Rozsah použití	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Materiál nosiče	Polyamid / akryl
Povlak	HPT / vinyl
varianta povlaku	3/4 povlak
Barva	černý

Hmotnost	53 g
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu