

Ansell**Sada jednorázových rukavic TouchNTuff® 92-600, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094721 10
GTIN	076490493356
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

Sada jednorázových rukavic **v dávkovacím boxu**. Kategorie III. Neobsahuje pudr. TouchNTuff® 92-600. Bez latexu – nevzniká riziko alergie typu I. Hladký profil rukojeti. Schváleno pro kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Technický popis

Velikost rukavice	10
Tloušťka stěny	0,12 mm
Čas propustnosti u acetonitrilu 99 %	<10 min
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 %	>480 min
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 %	<10 min
Čas propustnosti u etanolu 95 %	<10 min
Čas propustnosti u izopropanolu 99 %	60-120 min

Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 %	>480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 %	>480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 %	<10 min
Řada	TouchNTuff®
Druh rukavic	Jednorázové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie III
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
EN 374	Typ B (JKPT)
Odolnost vůči chemikáliím	JKPT
Materiál	nitrilový
Třída ochrany	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materiál nosiče	Nitril
Povlak	Nitril
Tloušťka	0,13 mm
Délka	240 mm
Obsah	100
Hmotnost	3,1 g
Barva	zelená
Rozsah použití	Přesnost
AQL	1,5
Použití	jednorázové
Druh produktu	Jednorázové rukavice