

Ansell**Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® Solvex® 37-675,
Velikost rukavice: 8**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094740 8
GTIN	10076490447288
Třída artiklu	04P

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.

AlphaTec® Solvex®37-675. Znovu použitelná nitrilová rukavice pro bezpečné zacházení s agresivními chemikáliemi. Kosočtvercová konečná úprava zvyšuje bezpečnost uchopení. Tepaný profil Sol-Vex® snižuje svým drsným povrchem den zmetkovitost citlivých částí poškozením a tak snižuje nepřímé náklady. Nosný materiál potažen velurem.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Čas propustnosti u acetonu 99 %	<10 min
Čas propustnosti u izopropanolu 99 %	>480 min
Čas propustnosti u acetonitrilu 99 %	<10 min
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 %	>480 min

Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 %	>480 min
Tloušťka stěny	0,38 mm
Čas propustnosti u metanolu 99 %	10-30 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 %	30-40 min
Velikost rukavice	8
Řada	AlphaTec®
Druh rukavic	Rukavice proti chemikáliím
Ochranná kategorie	Kategorie III
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Třída ochrany	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Typ A (JKLOPT)
Odolnost vůči chemikáliím	JKLOPT
EN 388	4101X
Materiál	nitrilový
Materiál nosiče	Nitril
AQL	0,65
Rozsah použití	Allround
Délka	330 mm
Tloušťka	0,38 mm
Barva	zelená
Použití	vícerázové
Hmotnost	35,5 g
Třída ochrany proti pořezání	U
Povlak	Nitril
Druh produktu	Rukavice proti chemikáliím

