

uvex**Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár uvex rubiflex S XG35B, Velikost rukavice: 8**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094752 8 |
| GTIN | 4048612024843 |
| Třída artiklu | 04W |

Popis

Provedení:

uvex rubiflex S XG35B. Lehká, trikotovaná rukavice proti chemikáliím s inovativní technologií Xtra Grip. Spojuje ochranu a bezpečný úchop s výtečným komfortem nošení – díky bavlněné vložce – a flexibilitou. Dobrá odolnost vůči mnoha chemikáliím spolu s dobrou odolností vůči tukům a minerálním olejům.

Ochranné rukavice kategorie III.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|---|-------------|
| Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % | 30-40 min |
| Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % | >480 min |
| Čas propustnosti u acetonu 99 % | <10 min |
| Využití v mokřém prostředí | velmi dobré |
| Velikost rukavice | 8 |

| | |
|---|--|
| Čas propustnosti u acetonitrilu 99 % | <10 min |
| Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % | >480 min |
| Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % | 30-40 min |
| Čas propustnosti u metanolu 99 % | 10-30 min |
| Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % | >480 min |
| Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % | >480 min |
| Materiál výstelky | Bavlna |
| Řada | uvex rubiflex |
| Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím |
| Ochranná kategorie | Kategorie III |
| Obsah | 10 |
| Třída ochrany | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374 | Typ A (JKNOPT) |
| Odolnost vůči chemikáliím | JKNOPT |
| EN 388 | 3121X |
| Materiál | nitrilový |
| Materiál nosiče | bavlna |
| Délka | 350 mm |
| Tloušťka | 0,4 mm |
| Barva | černá / modrá |
| Použití | vícerázové |
| Povlak | Nitril |
| varianta povlaku | plný povlak |
| Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |