

**uvex****Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár uvex rubiflex S XG35B, Velikost rukavice: 9**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	094752 9
GTIN	4048612024850
Třída artiklu	04W

## Popis

### Provedení:

uvex rubiflex S XG35B. Lehká, trikotovaná rukavice proti chemikáliím s inovativní technologií Xtra Grip. Spojuje ochranu a bezpečný úchop s výtečným komfortem nošení – díky bavlněné vložce – a flexibilitou. Dobrá odolnost vůči mnoha chemikáliím spolu s dobrou odolností vůči tukům a minerálním olejům.

Ochranné rukavice kategorie III.

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

## Technický popis

Čas propustnosti u acetonitrilu 99 %	<10 min
Využití v mokřém prostředí	velmi dobré
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 %	>480 min
Velikost rukavice	9
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 %	30-40 min

Čas propustnosti u metanolu 99 %	10-30 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 %	>480 min
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 %	30-40 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 %	>480 min
Čas propustnosti u acetonu 99 %	<10 min
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 %	>480 min
Materiál výstelky	Bavlna
Řada	uvex rubiflex
Ochranná kategorie	Kategorie III
Druh rukavic	Rukavice proti chemikáliím
Obsah	10
Třída ochrany	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Typ A (JKNOPT)
Odolnost vůči chemikáliím	JKNOPT
EN 388	3121X
Materiál	nitrilový
Materiál nosiče	bavlna
Délka	350 mm
Tloušťka	0,4 mm
Barva	černá / modrá
Použití	vícerázové
Povlak	Nitril
varianta povlaku	plný povlak
Druh produktu	Rukavice proti chemikáliím