

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár uvex rubiflex S XG35B, Velikost rukavice: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094752 10
GTIN	4048612074152
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

uvex rubiflex S XG35B. Lehká, trikotovaná rukavice proti chemikáliím s inovativní technologií Xtra Grip. Spojuje ochranu a bezpečný úchop s výtečným komfortem nošení – díky bavlněné vložce – a flexibilitou. Dobrá odolnost vůči mnoha chemikáliím spolu s dobrou odolností vůči tukům a minerálním olejům.

Ochranné rukavice kategorie III.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 %	>480 min
Čas propustnosti u acetonu 99 %	<10 min
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 %	30-40 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 %	>480 min
Využití v mokřém prostředí	velmi dobré

Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 %	>480 min
Velikost rukavice	10
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 %	>480 min
Čas propustnosti u metanolu 99 %	10-30 min
Čas propustnosti u acetonitrilu 99 %	<10 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 %	30-40 min
Materiál výstelky	Bavlna
Řada	uvex rubiflex
Druh rukavic	Rukavice proti chemikáliím
Ochranná kategorie	Kategorie III
Obsah	10
Třída ochrany	Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
EN 374	Typ A (JKNOPT)
Odolnost vůči chemikáliím	JKNOPT
EN 388	3121X
Materiál	nitrilový
Materiál nosiče	bavlna
Délka	350 mm
Tloušťka	0,4 mm
Barva	černá / modrá
Použití	vícerázové
Povlak	Nitril
varianta povlaku	plný povlak
Druh produktu	Rukavice proti chemikáliím