

ASATEX™**Rukavice na ochranu proti chladu, pár 3677V, Velikost rukavice: 8**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094811 8
GTIN	4029201140823
Třída artiklu	09H

Popis

Provedení:

3677V. Rukavice s **velmi teplou a příjemnou akrylovou podšívku**. Maximálně spolehlivý úchop ve vlhkém prostředí díky vinylovému povlaku HPT®. Odpuzující olej a tuky.

Norma:

3677V. Rukavice s **velmi teplou a příjemnou akrylovou podšívku**. Maximálně spolehlivý úchop ve vlhkém prostředí díky vinylovému povlaku HPT®. Odpuzující olej a tuky.

Použití:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

Použití reklamní text:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 511

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Upozornění reklamní text:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Barva: černý

Technický popis

Velikost rukavice	8
Ochrana proti chladu	dobré
Bez DMF	ano
Materiál výstelky	Akryl
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Hmat	není k dispozici
Bez silikonu	ano
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Odolnost vůči trhání dle EN 388	2
Materiál povlaku	PVC
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	1
Využití v mokřém prostředí	dobré
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	2
Tepelná ochrana	není k dispozici
Prodyšnost	není k dispozici
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	3
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti chladu
Ochranná kategorie	Kategorie II
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Obsah	6
Použití	vícetázové
Rozsah použití	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Materiál nosiče	Polyamid / akryl
Povlak	HPT / vinyl
varianta povlaku	3/4 povlak
Barva	černý

Hmotnost	53 g
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu