

Garant**Spirálový vrták dlouhý HSS N, bez povlaku, Ø DC h8: 33mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	116700 33
GTIN	4045197034540
Třída artiklu	11C

Popis**Provedení:**

Délka spirály je oproti DIN 345 větší o výšku vrtacího pouzdra. Efektivní hloubka vrtání tak není snížena. Díky zušlechťenému povrchu zlepšené odvádění třísek.

S hrotem tvar A.

Výhoda:

Pro vrtání s vrtacími pouzdry v nástrojařství, strojírenství a v sériové výrobě. Zvláště důležitý při navrtávání nerovné, šikmé či klenuté plochy.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

Upozornění:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Technický popis

Délka drážky pro třísky L_c	248 mm
Jmenovitý Ø D_c	33 mm
Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,25 mm/ot,
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Celková délka L	397 mm
Morse kužel MK velikost	4
Norma	DIN 341

Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	198,5 mm
Vrcholový úhel	118 stupeň
Stopka	Morse kužel
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Úhel sklonu šroubovice	16-30 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
GG(G)	vhodný	25 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		