

**Honeywell****Komfortní ochranné brýle Adaptec™, Velikost: SLIM****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	096340 SLIM
GTIN	883940301204
Třída artiklu	09A

**Popis****Provedení:**

Komfortní ochranné brýle s **výškově a šířkově nastavitelným nosním můstkem** a nastavitelným úhlem sklonu pro nejvyšší komfort při nošení. Navíc lze libovolně nastavit napětí straníc podle osobních preferencí a pracovních podmínek. Kvůli optimálnímu přizpůsobení tvaru jsou brýle k dostání ve **2 různých šířkách**. Nový povlak HydroShield™ zajišťuje vynikající vlastnosti **z hlediska zamlžování a odolnosti proti poškrábání**.

**Norma:**

EN 166; EN 170

Parametr rámu: Nastavitelné nosní polštářky

Povlak skel: Odolné vůči poškrábání

Povlak skel: Bez zamlžování

Ochrana proti UV: standard

Materiál kotouče: Polykarbonát

Označení zorníku: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

**Technický popis**

Velikost brýlí	SLIM
Materiál kotouče	Polykarbonát
Povlak skel	Odolné vůči poškrábání
Povlak skel	Bez zamlžování
Označení zorníku	2C-1,2 B-D 1 FTKN

Ochrana proti UV	standard
Řada	Adaptec™
Označení rámu	EN 166 FT
Parametr rámu	Délka třmenu nastavitelná
Parametr rámu	Polstrované obroučky
Parametr rámu	Sklon třmenu nastavitelný
Parametr rámu	Nastavitelné nosní polštářky
Druh produktu	Ochranné brýle