

**Honeywell****Komfortní ochranné brýle Adaptec™, Velikost: NORMAL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	096340 NORMAL
GTIN	883940301129
Třída artiklu	09A

**Popis****Provedení:**

Komfortní ochranné brýle s **výškově a šířkově nastavitelným nosním můstkem** a nastavitelným úhlem sklonu pro nejvyšší komfort při nošení. Navíc lze libovolně nastavit napětí straníc podle osobních preferencí a pracovních podmínek. Kvůli optimálnímu přizpůsobení tvaru jsou brýle k dostání ve **2 různých šířkách**. Nový povlak HydroShield™ zajišťuje vynikající vlastnosti **z hlediska zamlžování a odolnosti proti poškrábání**.

**Norma:**

EN 166; EN 170

Parametr rámu: Nastavitelné nosní polštářky

Povlak skel: Bez zamlžování

Povlak skel: Odolné vůči poškrábání

Ochrana proti UV: standard

Materiál kotouče: Polykarbonát

Označení zorníku: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

**Technický popis**

Velikost brýlí	NORMAL
Materiál kotouče	Polykarbonát
Povlak skel	Bez zamlžování
Povlak skel	Odolné vůči poškrábání
Označení zorníku	2C-1,2 B-D 1 FTKN
Ochrana proti UV	standard

Řada	Adaptec™
Označení rámu	EN 166 FT
Parametr rámu	Délka třmenu nastavitelná
Parametr rámu	Polstrované obroučky
Parametr rámu	Sklon třmenu nastavitelný
Parametr rámu	Nastavitelné nosní polštářky
Druh produktu	Ochranné brýle