



Vykružovací nůžky, Typ: 723241



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078111 723241
GTIN	4014586870069
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Velmi nízké provozní náklady díky dlouhé životnosti razníku a matrice.**
 - **Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu razníku a matrice bez použití nářadí.**
 - **Pracovní směr lze změnit bez použití nástrojů.**
 - **Optimální ergonomie i v obtížných pracovních podmínkách díky štíhlé konstrukci.**
 - **Velmi vhodné pro trapézové plechy do tloušťky 1,3 mm a do hloubky žlábků 85 mm.**
- Flexibilní vykružovací nůžky s vysokou manévrovatelností** pro tenké plechy, trapézové plechy, vlnité plechy a profily.

Upozornění:

Vhodné akumulátory viz č. 073851 – č. 073858 nebo základní sada pod č. 073863 – č. 073867.
Nabíječky pod č. 073866.

Technický popis

Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm ²	0,6 mm
Označení výrobce	BLK 1.3TE
Šířka řezu	4 mm
Příkon	350 W
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm ²	1,3 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²

Řezná rychlost	2,3 m/min
Hmotnost	1,8 kg
Poloměr nejmenší křivky	30 mm
Počet zdvihů	1800 min ⁻¹
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vykružovací nůžky