

HOLEX**Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N, bez povlaku, Ø DC h8: 6,3mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 114020 6,3 |
| GTIN | 4045197010063 |
| Třída artiklu | 12B |

Popis**Provedení:**

Válcovaný, úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra normální.

Rozměry dle normy DIN 338.

Robustní spirálový vrták se zesíleným jádrem a zmenšeným příčným ostrím pro snadné navrtávání a přesné středění předpokládaného otvoru. **Přesné válcované drážky pro odvod třísek.**

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Upozornění:

Vel. 14–20: Stopky Ø 13 mm se třemi upínacími plochami.

Technický popis

| | |
|--|-------------|
| Jmenovitý Ø D _c | 6,3 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Délka drážky pro třísky L _c | 63 mm |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm ² | 0,07 mm/ot, |
| Tolerance jmenovitý Ø | h8 |
| Ø stopky D _s | 6,3 mm |
| Celková délka L | 101 mm |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂ | 53,6 mm |
| Vrcholový úhel | 118 stupeň |

| | |
|------------------|-----------------|
| Stopka | válcová stopka |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | HSS |
| Typ | N |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Spirálový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 45 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 40 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 30 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 25 m/min | P |
| GG(G) | omezené použití | 25 m/min | K |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |