


**Garant****Přesný loupací vrták do plechu HSS, Ø břitu DC: 4-30,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	118020 4-30,5
GTIN	4045197036452
Třída artiklu	11C

**Popis****Provedení:**

**S ostrým vrtacím hrotem, není nutné předvrtávání.** Kuželové stoupající břity a radiálně podbroušený obvod, zajišťující loupající řez. Číselné označení průměru v drážkách. Navíc stopka se třemi ploškami.

**Použití:**

Vrtání bez otřepů a rýh. Ocelový plech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, NŽ kovy: 0,1 – 5 mm, umělá hmota do 10 mm.

**Technický popis**

Ø břitu D <sub>c</sub>	4 - 30,5 mm
Celková délka	102 mm
Ø stopky	10 mm
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Stopka	Stopka se třemi upínacími plochami
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý vrták

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		