

**Garant****Přesný loupací vrták do plechu HSS, TiN, Ø břitu DC: 26-40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	118030 26-40
GTIN	4045197036537
Třída artiklu	11C

**Popis****Provedení:**

**S ostrým vrtacím hrotem, není nutné předvrtávání.** Kuželové stoupající břity a radiálně podbroušený obvod, zajišťující loupající řez. Číselné označení průměru v drážkách. Navíc stopka se třemi ploškami.

**Povlak TiN:** Vyšší rychlosti řezání a několikanásobná životnost. Vhodné zejména na měkké a mazlavé materiály.

**Použití:**

Vrtání bez otřepů a rýh. Ocelový plech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, NŽ kovy: 0,1 – 5 mm, umělá hmota do 10 mm.

**Technický popis**

Celková délka	83 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	26 - 40 mm
Ø stopky	12 mm
Povlak	TiN
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Stopka	Stopka se třemi upínacími plochami
Barevný kroužek	bez

Druh produktu

Stupňovitý vrták

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		