

**Garant****Korunkový vrták TK vysoký, Ø DC: 31mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	118400 31
GTIN	4045197036858
Třída artiklu	11C

**Popis****Provedení:**

**Vrtací korunka a stopka z jednoho kusu** (kalená), proto nanejvýš stabilní s bezchybnou obvodovou házivostí.

**Úzké TK řezné destičky s pozitivním úhlem čela a velkým úhlem podbroušení** zajišťují dobrý řezný výkon při nízkém přítlaku.

Středící vrták vyměnitelný, stopka se 3 upínacími plochami.

Řezná šířka 2 mm ve všech velikostech. Tolerance : + 0,10 / 0,05 mm.

Rozměr L: **vel. ≤ 55 = 35 mm / vel. 60 = 60 mm.**

**Použití:**

Pro použití u stacionárních strojů. Velmi vhodné pro plasty zesílené vlákny (GFK a CFK).

Pro plochý materiál do tloušťky max. 4 mm a pro trubky o síle stěny do 4 mm.

**Technický popis**

Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	31 mm
Ø stopky	10 mm
Délka L	35 mm
Provedení	vysoká
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Stopka	Stopka se třemi upínacími plochami
Ø tolerance	-0,05 / 0,1 mm

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Korunkový vrták

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	70 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35 m/min	M
Grafit, GFK, CFK	vhodný	80 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		