

3M**Ochranná helma G3000, Barva: YELLOW****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	097815 YELLOW
GTIN	4046719316724
Třída artiklu	04M

Popis**Provedení:**

Ochranná helma ze stabilizovaného ABS vůči UV záření. **Integrovaný UV-senzor** zobrazí, kdy je helma z důvodu příliš vysokého UV-zatížení křehká a musí být vyměněna. Vnitřní vybavení je otočné o 180 stupňů a umožňuje nošení stínidla v šíji (přednost při práci v úzkém prostoru).

Dobré větrání u horní skořepiny helmy. **Odolný proti mrazu do -30 °C** a ochrana před tekutými kovovými rozstříky (MM).

- **4bodový pás, výškově nastavitelný**
- **30 mm upínač Euro-Slot**
- **Plastové potítko**
- **Přímý tvar**
- **Se šroubovacím uzávěrem**

Použití:

Průmysl, stavebnictví, lesní hospodářství

Norma:

DIN EN 397

Specifikace:

Odolný proti mrazu do -30 °C a ochrana před tekutými kovovými rozstříky (MM)

Vhodné pro:

Ochranné ucpávky do uší č. 097753; 097756

Náhradní díl:

Č. 097825 standardní potítko. Č. 097826 kožené potítko.

Technický popis

Možnost otočení o 180°	ano
Hmotnost	310 g
Bez vnitřního a vnějšího zamlžování	ano
Odolnost vůči postříkání roztaveným kovem (MM)	ano
UV čidlo signalizující nutnost výměny	ano
Odolávající nízkým teplotám	do -30 °C
Regulace šířky	Šroubovací uzávěr
Barva	žlutá
Velikost	53 - 62 cm
Vlastnost helmy	Ochranná vlastnost do -30 °C
Vlastnost helmy	Ochrana před tekutými kovovými rozstříky
Materiál skořepiny helmy	ABS
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

Příslušenství

Mušlový chránič sluchuHelmové provedení Peltor™ Optime™ Typ 2	097753 2
Kožené potítkoHYG4	097826
Mušlový chránič sluchuHelmové provedení Peltor™ Optime™ Typ 3	097753 3
Ochranné brýle s držákem na helmuV9C	097829
Mušlový chránič sluchuHelmové provedení Peltor™ Optime™ Typ 1	097753 1
Náhradní náhlavní souprava pro 3MPeltor™ G500 Označení výrobce G500-GU	097872 G500-GU

Standardní potítkoHYG3	097825
Podbradní pásek GH4 Zavěšení 3P	097833 3P
Mušlový chránič sluchu Typ HELMET	097795 HELMET
Adaptér na helmuP3EV	097827