

**Garant****Korunkový vrták TK plochý, Ø DC: 56mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 118500 56     |
| GTIN           | 4045197037480 |
| Třída artiklu  | 11C           |

**Popis****Provedení:**

**Vrtací korunka a stopka z jednoho kusu** (kalená), proto nanejvýš stabilní s bezchybnou obvodovou házivostí. **Úzké TK řezné destičky s pozitivním úhlem čela a velkým úhlem podbroušení** zajišťují dobrý řezný výkon při nízkém přítlaku. Středicí vrták vyměnitelný, stopka se 3 upínacími plochami.

Řezná šířka 2 mm ve všech velikostech. Tolerance Ø: + 0,10 / 0,05 mm.

Rozměr L: **všechny vel. = 8 mm.**

**Použití:**

Pro použití u stacionárních strojů. Velmi vhodné pro plasty zesílené vlákny (GFK a CFK). Pouze pro plochý materiál do tloušťky max. 4 mm.

**Technický popis**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Jmenovitý Ø D <sub>c</sub> | 56 mm         |
| Ø stopky                   | 10 mm         |
| Délka L                    | 8 mm          |
| Provedení                  | ploché        |
| Řezný materiál             | TK            |
| Norma                      | výrobní norma |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Stopka          | stopka se třemi upínacími plochami |
| Ø tolerance     | -0,05 / 0,1 mm                     |
| Barevný kroužek | bez                                |
| Druh produktu   | Korunkový vrták                    |

## Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití | 70 m/min       | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 50 m/min       | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 50 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 35 m/min       | M       |
| Grafit, GFK, CFK             | vhodný          | 80 m/min       | N       |
| Uni                          | vhodný          |                |         |
| mokrý max.                   | omezené použití |                |         |
| suchý                        | vhodný          |                |         |