

**Garant****Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 3,3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	114550 3,3
GTIN	4045197020826
Třída artiklu	11B

**Popis****Provedení:**Pro **extrémní teplotní odolnost, velmi robustní díky pevnému jádru.**

S hrotem tvar C.

**Doporučení:****Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Technický popis**

Počet břitů Z	2
Délka drážky pro třísky $L_c$	36 mm
Posuv $f$ v INOXu $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm/ot,
Jmenovitý $\varnothing D_c$	3,3 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	h8
$\varnothing$ stopky $D_s$	3,3 mm
Celková délka $L$	65 mm
Norma	DIN 338
Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	31,1 mm
Vrcholový úhel	135 stupeň
Stopka	válcová stopka
Povlak	TiAlN

Řezný materiál	HSS Co 8
Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Spirálový vrták

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	37 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	31 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6 m/min	S
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		