



Automatická svářečská maska 3M™Speedglas™ 10 V, Barva: BLACK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	097905 BLACK
GTIN	4046719788804
Třída artiklu	040

Popis

Provedení:

Základní model s variabilním **automatickým svářečským filtrem** a 3 úrovněmi citlivosti. Robustní maska nabízí **spolehlivou ochranu** a je vhodná pro příležitostné svářečské práce, např. údržbové práce. S **pohodlným hlavovým pásem** a **vyměnitelným nasazovacím zorníkem**. Lze dobře kombinovat s jinými OOP, jako jsou ochranné brýle nebo ochranná dýchací maska. **Tmavé ochranné stupně: 10–12. Stupeň jasu: 3.** S lithiovou baterií 3 V (životnost 1 500 hodin). **Zorné pole svářečský filtr: 44 × 93 mm.**

Použití:

MIG- / MAG- a elektrodové svařování

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Doba přepnutí světlo-tma: 0,1 ms

Doba přepnutí tma-světlo: 40 - 250 ms

Klasifikace dle normy EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Technický popis

Doba přepnutí tma-světlo	40 - 250 ms
Klasifikace dle normy EN 379	1 / 2 / 2 / 2

Technický list

Typ	BLACK
Doba přepnutí světlo-tma	0,1 ms
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Svářečská maska