



Samostmívací svářečí kukla optrel® expert, Typ: E684



Údaje o objednávce

Artikové číslo	097950 E684
GTIN	7640429870421
Třída artiklu	09U

Popis

Provedení:

Kukla pro svářeče E684 s plynulým nastavením stupně ochrany, dokonalým výhledem a stálostí barev v celém zorném poli, vhodná zejména pro svařování nad hlavou. S individuálně nastavitelným **detekčním úhlem** a **možností přizpůsobení stupně citlivosti** pracovnímu prostředí. Se **zpožděním otevření** pro pomalejší rozjasnění po ztmavení. **Doplňkový režim broušení**. S **funkcí stmívání** pro plynulý přechod z tmavého do jasného stupně.

- **Tmavé ochranné stupně: 5–13 se zorným polem HD. Plynulé nastavení pomocí otočného knoflíku**
- **Stupeň jasu: 4**
- **S lithiovou baterií 3 V (životnost 3 000 hodin)**
- **Barva: stříbrná**
- **Zorné pole svářečský filtr: 50 x 100 mm**

Použití:

MIG- / MAG-, elektrodové svařování, svařování WIG, svařování plasmatickým obloukem

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Rozsah dodávky:

1 vnější nasazovací zorník, 1 vak pro uložení.

Technický popis

Typ	E684
Doba přepnutí tma-světlo	100 - 2000 ms
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Doba přepnutí světlo-tma	0,17 ms
Klasifikace dle normy EN 379	1 / 1 / 1 / 1
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Druh produktu	Svářečská maska