

**HOLEX****Korunkové vrtáky HSS hloubka řezu 30 mm, TiAlN, Ø DC: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	118800 12
GTIN	4045197037657
Třída artiklu	12D

**Popis****Provedení:**

Vhodné pro všechny běžné magnetické vrtačky. Velmi kvalitní obrábění díky optimalizované geometrii břitů. Snadné přebrušování. Se stopkou Weldon Ø **19 mm**.

**HSS se speciálním povlakem TiAlN** pro zlepšené rezné vlastnosti (zamezení navařování materiálu).

**Použití:**

Na přenosných magnetických nebo stojanových sloupových vrtačkách pro zhotovování větších otvorů v ocelových konstrukcích. Korunkový vrták řeže pouze tenký kruh materiálu. Vrtné jádro je vytlačováno pružinou přes vyhazovací kolík.

**Rozsah dodávky:**

**Bez** vyhazovacího kolíku.

**Upozornění:**

Pro mazání jádrových vrtáků doporučujeme vysoce výkonný rezný olej (viz č. 084210).

**Technický popis**

Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Korunkový vrták

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	70 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	M
GG	vhodný	16 m/min	K
GGG	vhodný	19 m/min	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		