

**Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm, Ø DC: 17mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 119000 17 |
| GTIN | 4014586240046 |
| Třída artiklu | 03G |

Popis**Provedení:**

Vysokovýkonné TK korunkové vrtáky s upínáním QuickIN.

Celková délka: 77 mm u všech velikostí vrtáků.

Vhodné pro:

Systém rychlé výměny pro úspornou výměnu nástrojů bez náradí.

Vhodné pro magnetické vrtačky FEIN s adaptérem, také pro jiné typy vrtaček. Vrták řeže pouze tenký prstenec materiálu, díky tomu cca 40% – 60% úspora času.

Rozsah dodávky:

Bez středícího hrotu.

Upozornění:

Stolní vrtačky FEIN viz č. 076520/ 076524/ 076526 skupina 0 – Dílenské potřeby.

Při použití korunkového vrtáku 119010 a 119000 je vyžadován středící hrot 119019.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Jmenovitý Ø D _c | 17 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Korunkový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|--|---------|----------------|---------|
|--|---------|----------------|---------|

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Al > 10% Si | vhodný |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Uni | vhodný |
| Olej | vhodný |
| mokrý max. | vhodný |
| mokrý min. | omezené použití |
| suché | vhodný |