

**Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm, Ø DC: 45mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	119000 45
GTIN	4014586240329
Třída artiklu	03G

**Popis****Provedení:**

**Vysokovýkonné TK** korunkové vrtáky s upínáním QuickIN.

**Celková délka: 77 mm** u všech velikostí vrtáků.

**Vhodné pro:**

Systém rychlé výměny pro úspornou výměnu nástrojů bez náradí.

Vhodné pro magnetické vrtačky FEIN s adaptérem, také pro jiné typy vrtaček. Vrták řeže pouze tenký prstenec materiálu, díky tomu cca 40% – 60% úspora času.

**Rozsah dodávky:**

**Bez** středícího hrotu.

**Upozornění:**

Stolní vrtačky FEIN viz č. 076520/ 076524/ 076526 skupina 0 – Dílenské potřeby.

Při použití korunkového vrtáku 119010 a 119000 je vyžadován středící hrot 119019.

**Technický popis**

Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	45 mm
Řezný materiál	TK
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Korunkový vrták

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Al > 10% Si	vhodný
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný
mokrý min.	omezené použití
suché	vhodný