

**Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm, Ø DC: 28mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	119000 28
GTIN	4014586240152
Třída artiklu	03G

Popis**Provedení:**

Vysokovýkonné TK korunkové vrtáky s upínáním QuickIN.

Celková délka: 77 mm u všech velikostí vrtáků.

Vhodné pro:

Systém rychlé výměny pro úspornou výměnu nástrojů bez náradí.

Vhodné pro magnetické vrtačky FEIN s adaptérem, také pro jiné typy vrtaček. Vrták řeže pouze tenký prstenec materiálu, díky tomu cca 40% – 60% úspora času.

Rozsah dodávky:

Bez středícího hrotu.

Upozornění:

Stolní vrtačky FEIN viz č. 076520/ 076524/ 076526 skupina 0 – Dílenské potřeby.

Při použití korunkového vrtáku 119010 a 119000 je vyžadován středící hrot 119019.

Technický popis

Jmenovitý Ø D _c	28 mm
Řezný materiál	TK
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Korunkový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Al > 10% Si	vhodný
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný
Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný
INOX < 900 N/mm ²	vhodný
INOX > 900 N/mm ²	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný
mokrý min.	omezené použití
suché	vhodný