



## Vykružovačka kompletně (bez ochranného kruhu) s jedním šikmým nožem HSS-E 119550, Typ: 00/12



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	119500 00/12
GTIN	4033591019218
Třída artiklu	16B

### Popis

#### Provedení:

Vykružovačka kompletní (bez ochranného prstence) osazená jedním šikmým nožem HSS-E (č. 119550) pro tažený řez, bez zadržávání nožů.

#### Použití:

**Na stojanových vrtačkách** pro přesné vyřezávání otvorů, resp. kotoučů.

#### Upozornění:

**Pro vyřezávání kroužků** lze ve velikostech 00/.. a 00A na příčník nasadit více držáků nožů.

### Technický popis

Středicí vrták Ø	6 mm
Rozpětí s jedním nožem	30 - 200 mm
Ø stopky	12 mm
Druh produktu	Vykružovač

### Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	vhodný		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		