

**Garant****Středící vrtak HSS A, bez povlaku, Jmenovitý Ø DC k12: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	111000 10
GTIN	4045197000217
Třída artiklu	11A

**Popis****Provedení:**

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou.

**Technický popis**

Počet břitů Z	2
Tolerance stopky	h7
Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/ot,
Pro Ø obrobku	> 250 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Celková délka L	100 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 333
Typ	A
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Úhel zahloubení	60 stupeň
Směr řezu	pravý
Stopka	válcová stopka s h7

Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Středicí vrtáky

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	45 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	8 m/min	P
CuZn	vhodný	80 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		