

Garant**Středicí vrták HSS A levý, bez povlaku, Jmenovitý Ø DC k12: 0,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	111250 0,5
GTIN	4045197000422
Třída artiklu	11A

Popis**Provedení:**

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou. **Levořezný.**
Jednostranný řez.

Technický popis

Počet břitů Z	2
Jmenovitý Ø D _c	0,5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,01 mm/ot,
Pro Ø obrobku	< 4 mm
Tolerance stopky	h7
Ø stopky D _s	3,15 mm
Celková délka L	25 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 333
Typ	A
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Úhel zahloubení	60 stupeň
Směr řezu	levý

Stopka	válcová stopka s h7
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Středicí vrtáky

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	45 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	8 m/min	P
CuZn	vhodný	80 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		