

Garant**Středicí vrták HSS B levý, bez povlaku, Jmenovitý Ø DC k12: 6,3 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	111540 6,3
GTIN	4045197001016
Třída artiklu	11A

Popis**Provedení:**

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen.

S dodatečným ochranným zahloubením (ochranný úhel 120°), se spirálovou drážkou, **levý**.Jmenovitý Ø D_c: 6,3 mm

Pro Ø obrobku: 100 – 150 mm

Stopka Ø D_s: 20 mm

Celková délka L: 80 mm

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,05 mm/ot,**Technický popis**

Tolerance stopky	h7
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,05 mm/ot,
Jmenovitý Ø D _c	6,3 mm
Pro Ø obrobku	100 – 150 mm
Počet břitů Z	2
Stopka Ø D _s	20 mm
Celková délka L	80 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 333

Typ	B
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Úhel zahloubení	120 stupeň
Směr řezu	levý
Stopka	válcová stopka s h7
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Středicí vrtání