

**Garant****Flexibilní diamantový leštící pilník CaraFin Diamant, Zrnitost: D126µm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	529115 D126
GTIN	4045197994653
Třída artiklu	51G

**Popis****Provedení:**

Leštící pilník **s ohebným kovovým tělem**. Horní strana z **elastického PU materiálu**, z jedné strany osazený diamantovým zrnem. Velmi homogenní výbrus díky multikrystalickým diamantům.

**Výhoda:**

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.

**Použití:**

Ideální pro broušení na konkávních a konvexních plochách. Vhodná pro **tvrdé materiály jako tvrdokov, litina, kalené oceli, keramika a barevné kovy**.

**Technický popis**

Zrnitost	D126
Stupeň jemnosti	předleštění
Brusivo	Diamant
Zkratka brusiva	D
Šířka	14 mm
Délka	165 mm
Druh produktu	Diamantový pilník

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Al Mg	vhodný
Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
Tvrdokov (TK)	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Laky	vhodný
Uni	vhodný