

Garant**Diamantová lešticí utěrka CaraFin měkká, 150×180 mm, Zrnitost: D3µm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552785 D3
GTIN	4045197994639
Třída artiklu	51G

Popis**Provedení:**

Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**.

Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně **vyšší stupeň využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Měkká lešticí utěrka pro **zrcadlově lesklé politory podle kontury** u leštěných povrchů **měkkých a na poškrábání citlivých** materiálů.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.

Diamantové lešticí utěrky (mikrovlákno) z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**.

Použití:

K rychlému ručnímu leštění za sucha.

K rychlému ručnímu leštění za sucha.

Technický popis

Materiál	Mikrovlákno
Zkratka brusiva	D
Zrnitost	D3
Stupeň jemnosti	Lesklá politura

Rozměry	150×180 mm
Délka	180 mm
Šířka	150 mm
Atribut názvu produktu	150×180 mm
Druh produktu	Lešticí utěrka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		