

Garant**Momentový klíč bez nastavovací stupnice s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 200Nm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657460 200 |
| GTIN | 4045197996015 |
| Třída artiklu | 61E |

Popis**Provedení:**

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Nastavení požadované hodnoty krouticího momentu seřizovacím nástrojem č. 657452 vel. 1 v kombinaci s vhodným zkušebním přístrojem.

Pevně zabudovaná **přepínací ráčna** s vyhazovačem **pro utahování doprava a doleva**.

Momentový klíč jen aktivující doprava.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 2% z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Technický popis

| | |
|--|--|
| Hmotnost | 800 g |
| Rozsah utahovacích momentů | 50 - 200 Nm |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % |
| Nastavení utažení | Utahování doprava |
| Maximální utahovací moment | 200 Nm |
| Upínací 4hran | 1/2 palec |
| Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) |
| Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
| Feedback | s vypínáním |
| Přepínatelné rozlišení | Nm |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený |
| Celková délka L | 446 mm |
| Měření | Krouticí moment |
| Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃] | 351,5 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy |
| Kalibrování | O6 |
| Kalibrování | O7 |
| Data lze protokolovat | ne |
| Měřicí technika | mechanická |
| Signalizace spuštění | dotykový |
| Signalizace spuštění | dotykový |
| Druh produktu | Momentový klíč |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrace a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm | 020090 400 |
| Nastavení Momentový klíč bez stupnice Typ SET | 020080 SET |

| | |
|---|-------------|
| Kalibrace DAkksMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm | 020020 1000 |
| Kalibrace DAkks a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm | 020190 1000 |

Příslušenství

| | |
|----------------------------------|----------|
| Klíč pro nastavení momentu Typ 1 | 657455 1 |
|----------------------------------|----------|