

Garant**Momentový klíč bez nastavovací stupnice s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 25Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657460 25
GTIN	4045197995988
Třída artiklu	61E

Popis**Provedení:**

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Nastavení požadované hodnoty krouticího momentu seřizovacím nástrojem č. 657452 vel. 1 v kombinaci s vhodným zkušebním přístrojem.

Pevně zabudovaná **přepínací ráčna** s vyhazovačem **pro utahování doprava a doleva**.

Momentový klíč jen aktivující doprava.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

$\pm 2\%$ z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Maximální utahovací moment	25 Nm
Rozsah utahovacích momentů	5 - 25 Nm
Hmotnost	280 g
Nastavení utažení	Utahování doprava
Přepínatelné rozlišení	Nm
Celková délka L	205 mm
Měření	Krouticí moment
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	141 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	s vypínáním
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	dotykový
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm

020020 1000

020090 400

Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Klíč pro nastavení momentu Typ 1	657455 1
----------------------------------	----------