

Garant**Momentový klíč bez nastavovací stupnice s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 50Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657460 50
GTIN	4045197995995
Třída artiklu	61E

Popis**Provedení:**

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Nastavení požadované hodnoty krouticího momentu seřizovacím nástrojem č. 657452 vel. 1 v kombinaci s vhodným zkušebním přístrojem.

Pevně zabudovaná **přepínací ráčna** s vyhazovačem **pro utahování doprava a doleva**.

Momentový klíč jen aktivující doprava.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 2% z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Technický popis

Nastavení utažení	Utahování doprava
Rozsah utahovacích momentů	10 - 50 Nm
Hmotnost	340 g
Maximální utahovací moment	50 Nm
Upínací 4hran	3/8 palec
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	208 mm
Měření	Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Celková délka L	276 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Feedback	s vypínáním
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	dotykový
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace a nastavení Momentový klíč bez stupnice
Maximální utahovací moment 400 Nm

020090 400

020020 1000

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Klíč pro nastavení momentu Typ 1	657455 1
----------------------------------	----------