

Garant**Momentový klíč bez nastavovací stupnice s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 10Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657460 10
GTIN	4045197995971
Třída artiklu	61E

Popis**Provedení:**

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Nastavení požadované hodnoty krouticího momentu seřizovacím nástrojem č. 657452 vel. 1 v kombinaci s vhodným zkušebním přístrojem.

Pevně zabudovaná **přepínací ráčna** s vyhazovačem **pro utahování doprava a doleva**.

Momentový klíč jen aktivující doprava.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 2% z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Technický popis

Hmotnost	190 g
Upínací 4hran	1/4 palec
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Rozsah utahovacích momentů	2 - 10 Nm
Maximální utahovací moment	10 Nm
Nastavení utažení	Utahování doprava
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	s vypínáním
Měření	Krouticí moment
Celková délka L	155 mm
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Přepínatelné rozlišení	Nm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	112 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	dotykový
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000

Kalibrace a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Kalibrace DAkkS a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Klíč pro nastavení momentu Typ 1	657455 1
----------------------------------	----------