

**Garant****Momentový klíč bez nastavovací stupnice s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 100Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657460 100
GTIN	4045197996008
Třída artiklu	61E

**Popis****Provedení:**

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Nastavení požadované hodnoty krouticího momentu seřizovacím nástrojem č. 657452 vel. 1 v kombinaci s vhodným zkušebním přístrojem.

Pevně zabudovaná **přepínací ráčna** s vyhazovačem **pro utahování doprava a doleva**.

Momentový klíč jen aktivující doprava.

**Funkce:**

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

**Použití:**

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Přesnost:**

± 2% z nastavené hodnoty.

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Technický popis**

Rozsah utahovacích momentů	20 - 100 Nm
Maximální utahovací moment	100 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Nastavení utažení	Utahování doprava
Upínací 4hran	1/2 palec
Hmotnost	550 g
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	s vypínáním
Přepínatelné rozlišení	Nm
Měření	Krouticí moment
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [L <sub>3</sub> ]	310 mm
Celková délka L	404 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	dotykový
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč

## Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm

020020 1000

020090 400

Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

### **Příslušenství**

Klíč pro nastavení momentu Typ 1	657455 1
----------------------------------	----------