

**Garant****Diamantová leštící houba CaraFin, 125×175 mm, Zrnitost: D3µm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557515 D3
GTIN	4045197995865
Třída artiklu	51G

**Popis****Provedení:**

**Diamantové leštící nástroje CaraFin** z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně **vyšší stupeň využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v leštících pastách.

CaraFin diamantová leštící houba (EVA) s **otevřenou strukturou**, nezanáší se.

**Výhoda:**

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.

Z kvalitní, **elastické polyuretanové pěny**.

**Použití:**

Ruční, **obrysově přesná koncová politura popř. lesklá politura** leštěných povrchů všech **tvrdých materiálů a barevných kovů**. Rychlá politura díky vysokému řeznému výkonu.

Vhodné pro leštění za mokra a za sucha.

**Technický popis**

Šířka	125 mm
Rozměry	125×175 mm
Délka	175 mm
Zkratka brusiva	D
Stupeň leštění	Lesklá politura
Řada	CaraFin

Atribut názvu produktu	125×175 mm
Druh produktu	Lešticí blok

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		