



## Přístroj pro měření klimatických veličin sada pro měření proudění vzduchu, Typ: FR



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	474162 FR
GTIN	4029547019371
Třída artiklu	47B

### Popis

#### Provedení:

Přístroj pro měření klimatických veličin Testo 440 pro měření **rychlosti proudění a objemového toku ve větracím kanálu (m/s, m<sup>3</sup>/h)**. Měřicí sonda s lopatkovým kolečkem 16 mm pro měření velkých proudů vzduchu do 50 m/s.

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Přístroj pro měření klimatických veličin Testo 440 č. 474141 vel. 440, 3× baterie Mignon typ AA, USB kabel, kufřík č. 474161 vel. K a kalibrační protokol. Sonda s lopatkovým kolečkem č. 474152 vel. FR

### Technický popis

Rozsah měření	0,6 - 50 m/s
Mezní chyba (m/s + % z naměřené hodnoty)	±0,2 + 1 % (0,6 až 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 až 50 m/s) m/s
Provozní teplota	-10 - 70 °C

Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	3
Typ baterií	Mignon, AA
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Přístroj pro měření klimatických veličin

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6