



Přístroj pro měření klimatických veličin sada pro měření vlhkosti a teploty, Typ: FT



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 474164 FT |
| GTIN | 4029547019395 |
| Třída artiklu | 47B |

Popis

Provedení:

Přístroj pro měření klimatických veličin Testo 440 a vlhkostně-teplotní sonda **pro měření vlhkosti a teploty ve skladových, chladicích a pracovních prostorech a také ve ventilačních kanálech.**

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Přístroj pro měření klimatických veličin Testo 440 č. 474141 vel. 440, 3× baterie Mignon typ AA, USB kabel, sonda pro měření vlhkosti a teploty č. 474148 vel. FT, kufřík č. 474161 vel. K a kalibrační protokol.

Technický popis

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Mezní chyba relativní vlhkosti | ±2 % |
| Mezní chyba teploty | ±0,5 °C |
| Rozsah měření teploty | -20 - 70 °C |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Rozsah měření relativní vlhkosti | 0 - 100 % |
| Ochranná třída IP | IP 54 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Typ baterií | Mignon, AA |
| Počet obsažených baterií | 3 |
| Kalibrování | Cena na poptávku |
| Rozhraní | USB rozhraní |
| Rozhraní | rozhraní Bluetooth |
| Druh produktu | Vlhkoměr a teplotní čidlo |

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6