

Garant**Středicí vrták HSS A levý, bez povlaku, Jmenovitý Ø DC k12: 1,25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	111250 1,25
GTIN	4045197000453
Třída artiklu	11A

Popis**Provedení:**Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou. **Levořezný.****Technický popis**

Jmenovitý Ø D _c	1,25 mm
Tolerance stopky	h7
Pro Ø obrobku	8 – 10 mm
Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,02 mm/ot,
Ø stopky D _s	3,15 mm
Celková délka L	31,5 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 333
Typ	A
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Úhel zahloubení	60 stupeň
Směr řezu	levý
Stopka	válcová stopka s h7

Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Středicí vrtáky

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	45 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	8 m/min	P
CuZn	vhodný	80 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		