



Akumulátorový přístroj pro nýtování naslepo M12BPRT, Typ: M12BPRT



Údaje o objednávce

Artikové číslo	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Bezdrátový přístroj pro flexibilní použití.

Výhoda:

- LED osvětlení pracovního prostoru.
- Integrovaný klips na opasek.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru Li-Ion č. 073814 MB12 a nabíječky v plastovém kufříku, špiček 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814, 073815, 073829, 073839 a 073840. Verze bez akumulátoru a bez nabíječky najdete pod č. 770450 M12BPRT-0.

Technický popis

Pro slepé nýty všech materiálů do	4,8 mm
Usazovací síla	9000 N
Zdvih přístroje	20,32 mm

Hmotnost včetně akumulátoru	2,1 kg
Napětí akumulátorů	12 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Přístroj pro nýtování naslepo

Příslušenství

Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátoru MB12	073829 MB12
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
Sada čelistí Typ 1	770452 1
Základní sada akumulátorů Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Sada náhradních špiček 4dílná Počet šroubováků 4	770451 4
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC